

**Garant****Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 7/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 7/16
GTIN	4045197331236
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	168 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	5,3 mm
Bekbreedte b	24 mm
Ring-Ø D	22,5 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	8,3 mm
Sleutelwijdte	7/16 inch
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel