

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614820 10 |
| GTIN | 4045197218759 |
| Artikelklasse | 61B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|----------------|
| Bekhoogte h_1 | 5,2 mm |
| Sleutellengte L | 160 mm |
| Ringhoogte h_2 | 7,7 mm |
| Ring-Ø D | 20,8 mm |
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Bekbreedte b | 22 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Ringstand | 15 graden |
| Aantal tanden | 72 |
| Nadraaihoek | 5 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |

| | |
|-------------|----------------------|
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | mat verchromd |
| Producttype | Schroefsleutel |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Adapter voor ringratelsleutel Type 1 | 614850 1 |
|--------------------------------------|----------|