

**JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614870 12
GTIN	4013288212603
Artikelklasse	63F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Ring-Ø D	25 mm
Bekbreedte b	26,3 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	8,5 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	6,6 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Sleutellengte L	170,7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Fabrikantnummer	6000 Joker
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel