

Garant**Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 1/2inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 1/2
GTIN	4045197331243
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	180 mm
Bekhoogte h ₁	6 mm
Ring-Ø D	25,5 mm
Bekbreedte b	27,1 mm
Ringhoogte h ₂	9,3 mm
Sleutelwijdte	1/2 inch
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel