



## Adapter voor ringratelsleutel, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	614850 3
GTIN	4045197235824
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeskantige schacht met verende kogel resp. drukstuk voor borging in de ringsleutel. Buitenvierkant volgens DIN 3120 met uitwerper voor het aanbrengen van doppen.

**Voordeel:**

Met de adapter kan een ringratelsleutel SW 10, 13 of 19 mm in een ratel worden omgezet.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**T.b.v. :**

Ringratelsleutels nr. 614800 – 614820, 614845 en 614870 – 614875 telkens in de sleutelwijdte 19.

Opname SW: 19 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

### Technische beschrijving

Opname SW	19 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Producttype	Vierkant-adapter

## Accessoires

Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 10	614810 10
Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 19 mm	614816 19
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 4	614810 4
Ringratelsleutel 15° gebogen Sleutelwijdtes 17X19 mm	614845 17X19
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes Aantal sleutels 5	614810 5
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 19 mm	614800 19
JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen Sleutelwijdte 19 mm	614875 19
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 19 mm	614812 19
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 19 mm	614820 19
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes met draaibare kop Aantal sleutels 10	614814 10
JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel Sleutelwijdte 19 mm	614870 19
Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in opberghoes korte uitvoering Aantal sleutels 10	614818 10