

**Garant****Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 9/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 9/16
GTIN	4045197331250
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Ringhoogte $h_2$	9,4 mm
Sleutelwijdte	9/16 inch
Sleutellengte L	193 mm
Bekbreedte b	30,9 mm
Bekhoogte $h_1$	6,6 mm
Ring- $\emptyset$ D	27,3 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel