

**Garant****Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 8X9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	8 mm
Totale lengte L	128 mm
Maximale ringhoogte h <sub>2</sub>	7,4 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1</sub>	7,4 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	9 mm
Maximale ring-Ø D2	21,5 mm
Maximale ring-Ø D1	18,2 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	5
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel