

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614820 24
GTIN	4045197553263
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Bekhoogte $h_1$	10,2 mm
Bekbreedte b	50,8 mm
Sleutellengte L	325 mm
Ring-Ø D	47,1 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Ringhoogte $h_2$	14,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel