

Garant**Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 10X11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D2	23,1 mm
Maximale ring-Ø D1	21,5 mm
Sleutelwijdte ₁	10 mm
Maximale ringhoogte h ₂	8,2 mm
Sleutelwijdte ₂	11 mm
Maximale ringhoogte h ₁	7,6 mm
Totale lengte L	150 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	5
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------