

**JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614870 15
GTIN	4013288212573
Artikelklasse	63F

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ringhoogte h_2	9,2 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Bekhoogte h_1	7,8 mm
Sleutellengte L	200 mm
Bekbreedte b	32,3 mm
Ring-Ø D	28,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Fabrikantnummer	6000 Joker
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel