

**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614900 10
GTIN	4045197442048
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h1	5,5 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutellengte L	170 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2 max}	8 mm
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Schroefsleutel

