

**6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 21 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642220 21
GTIN	4045197164544
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	28,5 mm
Lengte	38 mm
Sleutelwijdte	21 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dop