

ELTEN**Hoge veterschoen grijs VINTAGE Mid ESD, S3, EU-schoenmaat: 39****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092231 39
GTIN	4030839220535
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend.**

Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Schoentype	Hoge veterschoen
zonder metaal en leer uitgevoerd	nee
Doorloopzekerheid	Textiel
Kleur	grijs
Materiaal loopzool	TPU/PU
EU-schoenmaat	39
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
antistatisch	ja
Materiaal voering	ademende voering van textiel
Veiligheidsklasse	S3
Energieopname bij de hiel	ja
Sluiting	Veter
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
Materiaal teenbeschermpak	Staal
Bovenmateriaal	Rundleder
olie- en benzineresistente zool	ja
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen