

PUK®**"PUK"-zaag met universeel blad (310) Handgreep verstelbaar****Bestelgegevens**

Bestelnummer	581200
GTIN	4010124300302
Artikelklasse	58Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Klein en handzaam, goede zaagcapaciteit.

Met verstelbare, natuurlijk gelakte houten greep. Kan op elke plaats van de beugel worden vastgespannen. Beugel van massief, vernikkeld vierkantstaal.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief **universeel zaagblad** voor metaal, aluminium, hout en kunststof. Bladlengte 150 mm.

Technische beschrijving

Totale lengte	310 mm
Bladlengte	150 mm
Handgreeppositie verstelbaar	ja
gemonteerd zaagblad	Universeel zaagblad
Producttype	Beugelzaag

Accessoires

Zaagblad vr metaal L145-32t/"32 tanden/inch	581250
Zaagbladenset 12-delig, 'PUK' hout (313)14 tanden/inch	581260
Zaagbladenset 12-delig, 'PUK' universeel (310)25 tanden/inch	581270