

PUK®**Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310) Ergonomische handgreep****Bestelgegevens**

Bestelnummer	581240
GTIN	4010124306304
Artikelklasse	58Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Klein en handzaam, goede zaagcapaciteit.

Met vaststaande, ergonomische handgreep. Beugel van zwart rondstaal met poedercoating. De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief **universeel zaagblad** voor metaal, aluminium, hout en kunststof. Bladlengte 150 mm.

Bladlengte: 150 mm

Totale lengte: 240 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	240 mm
Bladlengte	150 mm
Handgreespositie verstelbaar	nee
gemonteerd zaagblad	Universeel zaagblad
Producttype	Beugelzaag

Accessoires

Zaagbladenset 12-delig, 'PUK' universeel (310)25 tanden/ inch	581270
Zaagbladenset 12-delig, 'PUK' metaal (312)32 tanden/inch	581250
Zaagbladenset 12-delig, 'PUK' hout (313)14 tanden/inch	581260