

**Ringsleutelset, diep doorgezet, Aantal sleutels: 10ZOLL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16;  
9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 inch

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchroomd (splintervrij)

Producttype

Schroefsleutel