

**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614900 11 |
| GTIN | 4045197442055 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| maximale bekhoogte h1 | 6 mm |
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Sleutellengte L | 182 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Maximale ringhoogte $h_{2,max}$ | 9 mm |
| Ringstand | 15 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchroomd |
| Producttype | Schroefsleutel |

