

**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614900 27
GTIN	4045197442185
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	386 mm
Sleutelwijdte	27 mm
maximale bekhoogte h <sub>1</sub>	12 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h <sub>2,max</sub>	18 mm
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Schroefsleutel

