



Handzaagblad, enkelzijdig bimetaal



Bestelgegevens

Bestelnummer	582970
GTIN	4045197292599
Artikelklasse	52S

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagblad met grootste zaagcapaciteit en hoogste standtijd. **Bimetaal** = tanden van HSS, gehard, rug van uiterst flexibel verenstaal. **Onbreekbaar – veiligheid op de werkplek!**

Toepassing:

Voor alle materialen.

Bladlengte: 300 mm

Tanden per inch: 24

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Bladlengte	300 mm
Producttype	Boogzaagblad