



Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 24X27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	615000 24X27
GTIN	4018754021079
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel.

Voordeel:

AS-Drive-profiel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 615600

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D ₂ max	40 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	36 mm
Sleutelwijdte ₂	27 mm

Sleutellengte L	330 mm
Sleutelwijdte ₁	24 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Producttype	Schroefsleutel