



Ringsleutelset, diep doorgezet, Aantal sleutels: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	615500 13
GTIN	4018754058464
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technische beschrijving

Aantal sleutels	13
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchroomd (splintervrij)

Producttype

Schroefsleutel

Accessoires

Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 14X15 mm	615000 14X15
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 30X34 mm	615000 30X34
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 10X11 mm	615000 10X11
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 18X19 mm	615000 18X19
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 6X7 mm	615000 6X7
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 27X32 mm	615000 27X32
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 20X22 mm	615000 20X22
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 16X17 mm	615000 16X17
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 24X26 mm	615000 24X26
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 8X9 mm	615000 8X9
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 12X13 mm	615000 12X13
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 36X41 mm	615000 36X41
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 21X23 mm	615000 21X23