

**Steekringsleutelset, lange uitvoering, Aantal sleutels: 14****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614910 14 |
| GTIN | 4045197461582 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 614600 / 614200 / 614900: Maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|----------------|
| Aantal sleutels | 14 |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Producttype | Schroefsleutel |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 24 mm | 614900 24 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 17 mm | 614900 17 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 12 mm | 614900 12 |

| | |
|--|-----------|
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 22 mm | 614900 22 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 10 mm | 614900 10 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 13 mm | 614900 13 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 21 mm | 614900 21 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 18 mm | 614900 18 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 19 mm | 614900 19 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 15 mm | 614900 15 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 16 mm | 614900 16 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 20 mm | 614900 20 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 14 mm | 614900 14 |
| Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 11 mm | 614900 11 |