



12-kant dop lang, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	642500 14
GTIN	4018754005581
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. Dubbel zeskant met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 642529

Technische beschrijving

Lengte	83 mm
Ø uitgangzijde	19,9 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Norm	ASME B 107.5M
Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3710
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop