

**Garant****Cirkelzaagblad hout, wisseltand grof, Blad-Ø D: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584015 300
GTIN	4045197220714
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type LWZ voor langs- en dwarsnedes in alle soorten **natuurhout en houten plaatmateriaal**.

**Opmerking:**

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	30 mm
Aantal tanden	28
Blad-Ø D	300 mm
Snedebreedte B	3,2 mm
Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm

Producttype

Cirkelzaagblad