

**ELTEN****Hoge veterschoen grijs VINTAGE Mid ESD, S3, EU-schoenmaat: 41****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092231 41
GTIN	4030839220559
Artikelklasse	09P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend.**

Extra veters meegeleverd (grijs).

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Levering:**

Inclusief extra veters (grijs).

**Opmerking:**

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Bovenmateriaal	Rundleder
Materiaal loopzool	TPU/PU
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal voering	ademende voering van textiel
zonder metaal en leer uitgevoerd	nee
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
olie- en benzineresistente zool	ja
antistatisch	ja
Sluiting	Veter
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Energieopname bij de hiel	ja
Materiaal teenbeschermpak	Staal
Veiligheidsklasse	S3
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
EU-schoenmaat	41
Schoentype	Hoge veterschoen
Kleur	grijs
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen