

Garant**Cirkelzaagblad hout, wisseltand grof, Blad-Ø D: 315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584015 315
GTIN	4045197220721
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type LWZ voor langs- en dwarsnedes in alle soorten **natuurhout en houten plaatmateriaal**.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Blad-Ø D	315 mm
Aantal tanden	28
Boring-Ø	30 mm
Snedebreedte B	3,2 mm
Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm

Producttype

Cirkelzaagblad