

Garant**Cirkelzaagblad hout, wisseltand fijn, Blad-Ø D: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584055 250
GTIN	4045197220820
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type KW voor **plaatmateriaal - edelfineer en aan beide zijden met kunststof bekleed - alsook voor materialen met veredeld oppervlak** bij de strengste eisen aan de snedekwaliteit.

Opmerking:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Aantal tanden	60
Boring-Ø	30 mm
Blad-Ø D	250 mm
Snedebreedte B	3,2 mm

Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
Producttype	Cirkelzaagblad