

Garant**Decoupeerzaagbladen, set, 25-delig, Omschrijving: T118A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588410 T118A
GTIN	4045197636768
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

Decoupeerzaagbladen **voor metaal**. Opname enkelnokschacht. **Progressieve vertanding** combineert gemakkelijk inzagen (geen trillen van het blad bij dunne platen) en een grote verspaningscapaciteit.

Levering:

25-delig

Technische beschrijving

Plaatdikte (volledig plaatstaal)	1-3 mm
Tandsteek	1,1 – 1,5 mm
Bladlengte	92 mm
Zaagbladmateriaal	HSS
Snedetype	rechte snede fijn
Aantal bladen	25
Geschiktheid	_T118A
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Omschrijving	T118A
Productnaamattribuut	25-delig
Producttype	Schrobzaagblad

