

**Garant****Cirkelzaagblad hout, wisseltand middel, Blad-Ø D: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584035 250
GTIN	4045197220769
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type UW voor **plaatmateriaal - finer of enkelzijdig met kunststof bekleed**, finer in pakketten overlans - hardpapier en hardweefsel.

**Opmerking:**

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Aantal tanden	40
Blad-Ø D	250 mm
Boring-Ø	30 mm
Snedebreedte B	3,2 mm

Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
Producttype	Cirkelzaagblad