

Garant**Decoupeerzaagbladen, set, Omschrijving: T118A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588400 T118A
GTIN	4045197158130
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

Decoupeerzaagbladen **voor metaal**. Opname enkelnokschacht. **Progressieve vertanding** combineert gemakkelijk inzagen (geen trillen van het blad bij dunne platen) en een grote verspaningscapaciteit.

Levering:

5-delig

Technische beschrijving

Plaatdikte (volledig plaatstaal)	1-3 mm
Geschiktheid	_T118A
Zaagbladmateriaal	HSS
Tandsteek	1,1 – 1,5 mm
Snedetype	rechte snede fijn
Aantal bladen	5
Bladlengte	92 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Omschrijving	T118A
Producttype	Schrobzaagblad

