

**Garant****Cirkelzaagblad hout, wisseltand middel, Blad-Ø D: 300mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 584035 300    |
| GTIN          | 4045197220776 |
| Artikelklasse | 51S           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type UW voor **plaatmateriaal - finer of enkelzijdig met kunststof bekleed**, finer in pakketten overlans - hardpapier en hardweefsel.

**Opmerking:**

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

|                |        |
|----------------|--------|
| Boring-Ø       | 30 mm  |
| Blad-Ø D       | 300 mm |
| Aantal tanden  | 48     |
| Snedebreedte B | 3,2 mm |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm |
| Producttype                       | Cirkelzaagblad                 |