

**Garant****Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-Ø D: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584075 160
GTIN	4045197220851
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

**Universeel** cirkelzaagblad met hoge standtijd, geluidsarm, **ongevoelig voor spijkers**. Voor **alle houtsoorten** en problematische materialen in de bouw, ook aluminium profielen.

**Opmerking:**

**andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	30 mm
Blad-Ø D	160 mm
Aantal tanden	24
Snedebreedte B	2,8 mm

Producttype

Cirkelzaagblad