

Garant**Decoupeerzaagbladen, set, Omschrijving: T118AF****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588400 T118AF
GTIN	4045197636744
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

Decoupeerzaagbladen **voor metaal**. Opname enkelnokschacht. **Progressieve vertanding** combineert gemakkelijk inzagen (geen trillen van het blad bij dunne platen) en een grote verspaningscapaciteit.

Bimetalen zaagblad met lange levensduur speciaal bij geperforeerde platen.

Levering:

5-delig

Technische beschrijving

Plaatdikte (geperforeerde plaat)	1-3 mm
Aantal bladen	5
Bladlengte	92 mm
Tandsteek	1,1 – 1,5 mm
Zaagbladmateriaal	BiM
Snedetype	rechte snede fijn
Geschiktheid	_T118AF
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Omschrijving	T118AF
Producttype	Schrobzaagblad

