

Garant**Cirkelzaagblad hout, wisseltand middel, Blad-Ø D: 315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584035 315
GTIN	4045197220783
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type UW voor **plaatmateriaal - finer of enkelzijdig met kunststof bekleed**, finer in pakketten overlans - hardpapier en hardweefsel.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Blad-Ø D	315 mm
Boring-Ø	30 mm
Aantal tanden	48
Snedebreedte B	3,2 mm

Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
Producttype	Cirkelzaagblad