

**Ringsleutelset, diep doorgezet, gefosfateerd, Aantal sleutels: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615910 13
GTIN	4045197385642
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technische beschrijving

Aantal sleutels	13
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd

Producttype

Schroefsleutel

Accessoires

Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 12X13 mm	615900 12X13
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 10X11 mm	615900 10X11
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 21X23 mm	615900 21X23
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 6X7 mm	615900 6X7
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 27X32 mm	615900 27X32
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 16X17 mm	615900 16X17
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 20X22 mm	615900 20X22
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 24X26 mm	615900 24X26
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 30X34 mm	615900 30X34
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 36X41 mm	615900 36X41
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 8X9 mm	615900 8X9
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 14X15 mm	615900 14X15
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 18X19 mm	615900 18X19