

Garant**Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-Ø D: 210mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584075 210
GTIN	4045197220875
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Universeel cirkelzaagblad met hoge standtijd, geluidsarm, **ongevoelig voor spijkers**. Voor **alle houtsoorten** en problematische materialen in de bouw, ook aluminium profielen.

Opmerking:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Blad-Ø D	210 mm
Aantal tanden	34
Boring-Ø	30 mm
Snedebreedte B	2,8 mm

Producttype

Cirkelzaagblad