

# Yale

## Hefboomtakel ERGO360 met omklapbare handgreep, Draagvermogen: 1,5t



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086018 1,5
GTIN	4053981979632
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hijsinrichting met **ERGO aluminium hendel en geïntegreerde, omklapbare antislip-handgreep**. Maakt verschillende werkposities mogelijk en zorgt voor vermoeiingsvrij werken dankzij wisselen van de greeppositie. Maximaal 30% minder hefboomkracht. Ergonomisch productontwerp voor optimale veiligheid. In- en uitklapbare handgreep klikt vast en kan in beide richtingen worden geklapt. Geschikt voor het dragen van de hijsinrichting.

#### Toepassing:

Universele takel voor intensief, veelzijdig gebruik.

### Technische beschrijving

Normale hefhoogte	1,5 m
Belastbaarheid	1500 kg
Aantal kettingen	1
Gewicht	9,6 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel

