

# Yale

**Hefboomtakel ERGO360 met omklapbare handgreep, Draagvermogen: 0,75t**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	086018 0,75
GTIN	4053981979625
Artikelklasse	08Y

## Omschrijving

### Uitvoering:

Hijsinrichting met **ERGO aluminium hendel en geïntegreerde, omklapbare antislip-handgreep**. Maakt verschillende werkposities mogelijk en zorgt voor vermoeiingsvrij werken dankzij wisselen van de greeppositie. Maximaal 30% minder hefboomkracht. Ergonomisch productontwerp voor optimale veiligheid. In- en uitklapbare handgreep klikt vast en kan in beide richtingen worden geklapt. Geschikt voor het dragen van de hijsinrichting.

### Toepassing:

Universele takel voor intensief, veelzijdig gebruik.

## Technische beschrijving

Aantal kettingen	1
Normale hefhoogte	1,5 m
Belastbaarheid	750 kg
Gewicht	6,7 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel

