


Vario element acryl/plaat hoogte 2200mm, Systemmaat: 550-950mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	994107 550-950
GTIN	4260214933792
Artikelklasse	99T

Omschrijving

Uitvoering:

Variabel en veelzijdig te gebruiken systeem voor bedrijf en magazijn, voor snel zelf bouwen van afzettingen, magazijnwanden en ruimteverdelers. Dankzij het modulaire principe kunnen de afzonderlijke elementen volgens uw wensen worden gecombineerd. Het gaas met mazen van 40×40×3,8 mm is omgeven door een frameprofiel van 30 mm en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en doorzichtigheid. Ook verkrijgbaar in een uitvoering met plaatstaal en acrylglas.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal (alleen bij nr. 994130).

Kleur:

Naar keuze **lichtgrijs RAL 7035 (standaardkleur)**, signaalblauw RAL 5005, ultramarijnblauw RAL5002, briljantblauw RAL5007, gentiaanblauw RAL5010, lichtblauw RAL5012, turquoise RAL5018, stofgrijs RAL 7037, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Hoogte	2200 mm
Systemmaat	550-950 mm

Producttype

Raster scheidingswand systeem