

**Garant****Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-Ø D: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584075 230
GTIN	4045197220882
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

**Universeel** cirkelzaagblad met hoge standtijd, geluidsarm, **ongevoelig voor spijkers**. Voor **alle houtsoorten** en problematische materialen in de bouw, ook aluminium profielen.

**Opmerking:**

**andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Blad-Ø D	230 mm
Boring-Ø	30 mm
Aantal tanden	34
Snedebreedte B	2,8 mm

Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 en 2/10/154 mm
Producttype	Cirkelzaagblad