

Garant
Ringsleutelset, diep doorgezet, Aantal sleutels: 13

Bestelgegevens

Bestelnummer	615710 13
GTIN	4045197160904
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

GARANT – met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met **AS-drive**-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

GARANT – Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Inhoud:

resp. 1 sleutel nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41

Technische beschrijving

Aantal sleutels	13
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	75 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchroomd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 12X13 mm	615700 12X13
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 24X26 mm	615700 24X26
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 27X32 mm	615700 27X32
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 36X41 mm	615700 36X41
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 14X15 mm	615700 14X15
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 20X22 mm	615700 20X22
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 21X23 mm	615700 21X23
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 16X17 mm	615700 16X17
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 8X9 mm	615700 8X9
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 6X7 mm	615700 6X7
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 10X11 mm	615700 10X11
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 30X34 mm	615700 30X34
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 18X19 mm	615700 18X19