



## Gladwalsgereedschap EG5 universeel, Schachtopname type: VDI20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	291500 VDI20
GTIN	4060491015507
Artikelklasse	29F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.  
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

#### Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1 \mu\text{m}$  mogelijk.  
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).  
Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

#### Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.  
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van  $1400 \text{ N/mm}^2$  en een hardheid van maximaal 45 HRC.

#### T.b.v.:

Ø-Bereik (aanbevolen): 10 mm – 100 mm

#### Levering:

Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

#### Opmerking:

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

Gereedschapsinzetbak voor het betreffende bewerkingsvlak is afhankelijk van het type revolver (ster/schijf).

## Technische beschrijving

Rol-Ø	5 mm
Punt-middenverplaatsing f	78 mm
maximale walskracht	3 kN
Schachtopname type	VDI20
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	83 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap