

Ansell**Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-535W,
Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 094754 10 |
| GTIN | 10076490463059 |
| Artikelklasse | 04P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

AlphaTec® 58-535W. Betrouwbare bescherming voor een hogere veiligheid van de gebruiker. Dankzij de gepatenteerde Ansell Grip Technology™ kan de gebruiker natte en oliebesmeurde voorwerpen met minder krachtsinspanning pakken en hanteren. Een homogene beschermlaag reduceert het risico dat chemicaliën door het handschoenmateriaal tot de huid doordringen aanzienlijk. Met een witte nylon drager voor binnenwerkzaamheden.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------|
| Handschoenmaat | 10 |
| Serie | AlphaTec® |

| | |
|---------------------------------|--|
| Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
| Beschermingscategorie | Categorie III |
| Inhoud | 6 |
| Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie |
| Handschoeneigenschap | latexvrij |
| Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Type A (AJKLOPT) |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | AJKLOPT |
| EN 388 | 3132A |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiaal | Nitril |
| Dragermateriaal | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Toepassingsgebied | Allround |
| Lengte | 340 mm |
| Kleur | zwart / groen |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Gewicht | 56,2 g |
| Snijbeschermingsklasse | A |
| Coating | Nitril |
| Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |