

Ansell**Wegwerphandschoenen, set MicroFlex® 93-260, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094724 10
GTIN	076490453503
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

Set wegwerphandschoenen **in dispenser**. Categorie III. Poedervrij.

MicroFlex® 93-260. 3-Laags structuur voor een goede bescherming tegen chemicaliën, inclusief zuren, oplosmiddelen en logen. Gestructureerde vingertoppen. Lange manchet en lage AQL-waarde van 0,65 (EN 374-2) voor een betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen.

Norm:

EN 374

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Serie	MicroFlex®
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Wegwerphandschoen
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij

Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374	Type A (JKLOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën	JKLOPST
EN 388	2000X
Materiaal	Neopreen, nitril
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Dragermateriaal	Neopreen, nitril
Coating	Neopreen, nitril
Dikte	0,2 mm
Lengte	285 mm
Inhoud	50
Gewicht	8,1 g
Kleur	groen
Toepassingsgebied	Precisie
AQL	0,65
Toepassing	eenmalig te gebruiken
Producttype	Wegwerphandschoen