

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 30X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	360 mm
Sleutelwijdte ₁	30 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	44 mm
Sleutelwijdte ₂	32 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	48 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

