

ELTEN**Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 43****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092230 43
GTIN	4030839220375
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.
Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Technische beschrijving

olie- en benzineresistente zool	ja
---------------------------------	----

Grip	ja
Schoentype	Schoen, laag model
Energieopname bij de hiel	ja
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Veiligheidsklasse	S3
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal teenbeschermer	Staal
Bovenmateriaal	Rundleder
Materiaal loopzool	TPU-/PU
Kleur	grijs
EU-schoenmaat	43
Materiaal voering	ademende voering van textiel
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Sluiting	Veter
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
antistatisch	ja
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatistische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen