



Decoupeerzaagbladen, set, Omschrijving: T123X



Bestelgegevens

Bestelnummer	588500 T123X
GTIN	3165140128056
Artikelklasse	54B

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen **voor metaal**. Opname enkelnokschacht. **Progressieve vertanding** combineert gemakkelijk inzagen (geen trillen van het blad bij dunne platen) en een grote verspaningscapaciteit.

Levering:

5-delig

Technische beschrijving

Tandsteek	1,2–2,6 mm
Snedetype	rechte snede fijn
Metalen profiel (gesloten)	< 30 mm
Bladlengte	100 mm
Zaagbladmateriaal	HSS
Plaatdikte (volledig plaatstaal)	1,5-10 mm
Aantal bladen	5
Geschiktheid	_T123X
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Omschrijving	T123X
Producttype	Schrobzaagblad

