

Ansell**Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-270,
Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 094759 7 |
| GTIN | 10076490462878 |
| Artikelklasse | 04P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

AlphaTec® 58-270. Nitrilhandschoen voor werkzaamheden met chemicaliën, voor lichte tot middelzware belasting. Het lichte, dubbellaagse nitril op de naadloze nylon drager biedt een uitstekend tastgevoel en flexibiliteit. Het lichte gewicht van de handschoen zorgt voor een zeer hoog draagcomfort en volledige bescherming tegen schadelijk contact met oliën, chemicaliën en andere vloeistoffen.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

EN 374:2016: Type A (JKLOPT)

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------|
| Handschoenmaat | 7 |
| Serie | AlphaTec® |

| | |
|---------------------------------|--|
| Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
| Beschermingscategorie | Categorie III |
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | Siliconenvrij |
| Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering |
| Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie |
| Handschoeneigenschap | latexvrij |
| Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016 | Type A (JKLOPT) |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLOPT |
| EN 388:2016 | 3121A |
| Materiaal | Nitril |
| Dragermateriaal | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Toepassingsgebied | Allround |
| Lengte | 300 mm |
| Dikte | 0,41 mm |
| Kleur | zwart / groen |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Gewicht | 31 g |
| Snijbeschermingsklasse | A |
| Coating | Nitril |
| Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |