

Mitutoyo**Beugelschroefmaat Inch-aflezing, Meetbereik: 1-2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420600 1-2
GTIN	4946368003566
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meettrommel spiegelvrij verchromd.

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Met precies gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

Vanaf maat 1-2 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Kalibratie	B2
Spindel-Ø	6,35 mm
Aflezing	0,0001 inch
Meetbereik	1 - 2 inch
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 1

421150 1