

**Mitutoyo****Beugelschroefmaat Inch-aflezing, Meetbereik: 0-1inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meettrommel spiegelvrij verchromd.

**Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.** Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Met precies gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

**Levering:**

Vanaf maat 1-2 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibratie	B1
Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Meettrommel-Ø	18 mm
Aflezing	0,0001 inch
Meetbereik	0 - 1 inch
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

---

**Dienstverlening**

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber  
Maximaal meetbereik 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber  
Maximaal meetbereik 100 mm

022010 100